

**Akumulátorové vrtacie kladivo, Typ: GBH18V-26F****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	075515 GBH18V-26F
GTIN	3165140956451
Trieda položky	03B

Popis**Prevedenie:**

18 V akumulátorové vrtacie kladivo s držiakom náradia SDS-plus a bezkefovým motorom.

- **Spojka proti preťaženiu na ochranu používateľa a stroja.**
- **Chod doprava/dola.**
- **Mimoriadne robustný: Electronic Motor Protection vypne motor v prípade preťaženia; plne funkčný aj po skúške pádom na betón z 2 m.**

Akumulátorové vrtacie kladivo ideálne na každodenné použitie.

- **Celková kontrola vďaka KickBack Control a Electronic Precision Control.**
- **Čisté práce sú možné pri kombinácii s voliteľným odsávaním prachu GDE 18V-16.**

Výhoda:

Bezkefový motor.

Rozsah balenia:

Vrátane akumulátora 2 × 18V / 8,0 Ah **ProCore Akku**, nabíjačky, rýchlovýmenného vrtacieho skľučovadla 13 mm, hĺbkového dorazu, prídavnej rukoväte, L-Boxx 136.

Upozornenie:

Vhodné TK príklepové vrtáky nájdete od č. 787000. Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073851– 073866.

Technický opis

maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	30 mm
---	-------

Balenie	systémový kufor (L-Boxx)
Nárazová energia	2,6 J
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do betónu	26 mm
Upínač nástrojov tvar	SDS-Plus
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 18 V
Hmotnosť	3,6 kg
Napätie akumulátora	18 V
maximálne vibrácie podľa EN	13 m/s ²
Označenie výrobcu	GBH 18V-26 F
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
maximálna nárazová hodnota	4350 min ⁻¹
Kapacita akumulátora	8 Ah
Druh batérie	Li-Ion
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
vhodné pre materiál	murivo
vhodné pre materiál	betón
vhodné pre materiál	Kamen
Druh produktu	Vrtacie kladivo

Príslušenstvo

Lítiovo-iónový akumulátor Typ batérie, napätie batérie B18	073854 B18
Základná súprava akumulátorovProCore Typ batérie, napätie batérie C18	073865 C18
Lítiovo-iónový akumulátorProCore Typ batérie, napätie batérie C18	073857 C18
Lítiovo-iónový akumulátorProCore Typ batérie, napätie batérie C18	073856 C18
Lítiovo-iónový akumulátor Typ batérie, napätie batérie B18	073851 B18

Lítiovo-iónový akumulátor ProCore Typ batérie, napätie batérie C18	073858 C18
Lítiovo-iónový akumulátor Typ batérie, napätie batérie B18	073853 B18
Základná súprava akumulátorov ProCore Typ batérie, napätie batérie C18	073867 C18
Akumulátorová nabíjačka Typ 1880CV	073866 1880CV
Základná súprava akumulátorov ProCore Typ batérie, napätie batérie C18	073863 C18