

**Súprava meracích nástrojov, Počet nástrojov: 6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	952073 6
GTIN	2050002004078
Trieda položky	91A

**Popis****Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. **Krycia vrstva antracitová**, spodná sivá **kontrastná farba** signalizuje chýbajúce náradie.

**Rozsah balenia:**

Vložka z tvrdenj peny prázdna c. 952001 vel. 952073: 1 ks  
Digitálne posuvné meradlo GARANT c. 412680 vel. 150: 1 ks  
Strmeňový mikrometer GARANT č. 420402 vel. 0 – 25: 1 ks  
Plochý uholník GARANT c. 450010 vel. 150×100: 1 ks  
Uhlové meradlo HOLEX c. 453000 vel. 120×150: 1 ks  
Dielenské pravítko GARANT c. 461170 vel. 400: 1 ks  
Zvinovací pásový meter GARANT c. 462210 vel. 3: 1 ks

**Technický opis**

Šírka	200 mm
Hĺbka v G	20
Hmotnosť	1,833 kg
Počet nástrojov	6
Hĺbka	500 mm

Šírka v G	8
Prevedenie	s meradlom
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	8×20
Druh produktu	Vložka z tvrdennej peny

## Príslušenstvo

Digitálne posuvné meradloIP54 s dátovým výstupom Rozsah merania 150	412680 150
Vlasový uholník kalený, ploché prevedenie nehrdzavejúci, presnosť 00 Dĺžka ramien 150X100	450010 150X100
Uhlomer s otvoreným stupňovým oblúkom Stupeň oblúku-Øxdĺžka ramena 120X150	453000 120X150
Strmeňový mikrometer Rozsah merania 0-25	420402 0-25
Vložka z tvrdennej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdennej peny 952073	952001 952073
Dielské pravítko so stupnicou na obidvoch stranách Dĺžka 400	461170 400
Zvinovací meter s priezorom Dĺžka pásu 3	462210 3