

**Súprava račňových očkových kľúčov JOKER, Počet nástrojov: 11****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	952440 11
GTIN	2050002004115
Trieda položky	91A

Popis**Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. **Krycia vrstva antracitová**, spodná sivá **kontrastná farba** signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah balenia:

Vložka z tvrdennej peny prázdna c. 952001 vel. 952440: 1 ks

Račňový očkový kľúč WERA č. 614870 vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: 1 ks

Technický opis

Hĺbka v G	20
Šírka	200 mm
Šírka v G	8
Počet nástrojov	11
Hĺbka	500 mm
Prevedenie	s maticovým kľúcom (očkový a otvorený kľúč)
Hmotnosť	1,865 kg
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	8x20

Druh produktu

Vložka z tvrdenej peny

Príslušenstvo

Otvorený / očkový kľúč s račňou JOKER 6000 Rozmer cez steny 10

614870 10

Otvorený / očkový kľúč s račňou JOKER 6000 Rozmer cez steny 12

614870 12

Otvorený / očkový kľúč s račňou JOKER 6000 Rozmer cez steny 15

614870 15

Otvorený / očkový kľúč s račňou JOKER 6000 Rozmer cez steny 11

614870 11

Otvorený / očkový kľúč s račňou JOKER 6000 Rozmer cez steny 8

614870 8

Otvorený / očkový kľúč s račňou JOKER 6000 Rozmer cez steny 17

614870 17

Otvorený / očkový kľúč s račňou JOKER 6000 Rozmer cez steny 14

614870 14

Otvorený / očkový kľúč s račňou JOKER 6000 Rozmer cez steny 13

614870 13

Vložka z tvrdenej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdenej peny 952440

952001 952440

Otvorený / očkový kľúč s račňou JOKER 6000 Rozmer cez steny 18

614870 18

Otvorený / očkový kľúč s račňou JOKER 6000 Rozmer cez steny 19

614870 19

Otvorený / očkový kľúč s račňou JOKER 6000 Rozmer cez steny 16

614870 16