

Garant**Súprava očkových klúčov, Počet nástrojov: 9****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	952462 9
GTIN	4062406154448
Trieda položky	91A

Popis**Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. **Krycia vrstva antracitová**, spodná sivá **kontrastná farba** signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah balenia:

Vložka z tvrdennej peny prázdna c. 952001 vel. 952462: 1 ks

Očko-vidlicový klúč GARANT c. 613600 vel. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: 1 ks

Technický opis

Počet nástrojov	9
Hĺbka	250 mm
Hĺbka v G	10
Šírka	250 mm
Šírka v G	10

Prevedenie	s maticovým klúcom (ockový a otvorený klúč)
Hmotnosť	0,743 kg
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	10×10
Druh produktu	Vložka z tvrdennej peny

Príslušenstvo

Očkoploché klúče Rozmer cez steny 16	613600 16
Očkoploché klúče Rozmer cez steny 10	613600 10
Očkoploché klúče Rozmer cez steny 8	613600 8
Očkoploché klúče Rozmer cez steny 5,5	613600 5,5
Očkoploché klúče Rozmer cez steny 19	613600 19
Očkoploché klúče Rozmer cez steny 18	613600 18
Očkoploché klúče Rozmer cez steny 13	613600 13
Očkoploché klúče Rozmer cez steny 17	613600 17
Vložka z tvrdennej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdennej peny 952462	952001 952462
Očkoploché klúče Rozmer cez steny 7	613600 7