


**Skrutkovač s úderovou koncovkou, Počet nástrojov: 7****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	953423 7
GTIN	2050002004214
Trieda položky	91A

Popis**Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. **Krycia vrstva antracitová**, spodná sivá **kontrastná farba** signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah balenia:

Vložka z tvrdenej peny prázdna c. 952001 vel. 953423: 1 ks
WERA skrutkovač pre drážku č. 660300 vel. 3,5; 4,5; 5,5; 7: 1 ks
Skrutkovač pre skrutky Phillips WERA, c. 668300 vel. 1; 2: 1 ks
Nádoba na drobnosti easyPick GARANT c. 951211 vel. 3x3/1: 1 ks

Technický opis

Počet nástrojov	7
Hĺbka v G	16
Hĺbka	400 mm
Počet kusov náradia	7
Šírka v G	8
Šírka	200 mm
Hmotnosť	0,676 kg

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	8x16
Druh produktu	Vložka z tvrdennej peny

Príslušenstvo

Plochý skrutkovač s rukoväťou Kraftforma úderovou koncovkou Šírka čepele b 7	660300 7
Skrutkovač na skrutky Phillipss úderovou koncovkou Veľkosť krížovej drážky 2	668300 2
Plochý skrutkovač s rukoväťou Kraftforma úderovou koncovkou Šírka čepele b 5,5	660300 5,5
Vložka z tvrdennej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdennej peny 953423	952001 953423
Skrutkovač na skrutky Phillipss úderovou koncovkou Veľkosť krížovej drážky 1	668300 1
Plochý skrutkovač s rukoväťou Kraftforma úderovou koncovkou Šírka čepele b 3,5	660300 3,5
Plochý skrutkovač s rukoväťou Kraftforma úderovou koncovkou Šírka čepele b 4,5	660300 4,5