


HOLEX**Doplnková súprava 1/2, Počet nástrojov: 14****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	953635 14
GTIN	4062406155650
Trieda položky	91A

Popis**Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. **Krycia vrstva antracitová**, spodná sivá **kontrastná farba** signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah balenia:

Vložka z tvrdennej peny prázdna c. 952001 vel. 953635: 1 ks
12-hranný nadstavec HOLEX dlhý č. 642520 vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27:
1 ks

Technický opis

Hmotnosť	1,995 kg
Hĺbka v G	16
Šírka v G	6
Šírka	150 mm
Hĺbka	400 mm
Počet nástrojov	14
Prevedenie	s nástrcným kľúcom
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	6×16

Pohonný štvorhran	1/2 palec
Druh produktu	Vložka z tvrdenej peny

Príslušenstvo

Vložka z tvrdenej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdenej peny 953635	952001 953635
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 24	642520 24
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 14	642520 14
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 12	642520 12
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 21	642520 21
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 27	642520 27
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 15	642520 15
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 18	642520 18
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 13	642520 13
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 19	642520 19
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 16	642520 16
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 17	642520 17
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 11	642520 11
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 10	642520 10
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 22	642520 22