

Garant**Súprava nástrčných kľúčov 1/4, Počet nástrojov: 28****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	953624 28
GTIN	4062406155629
Trieda položky	91A

Popis**Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. **Krycia vrstva antracitová**, spodná sivá **kontrastná farba** signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah balenia:

Vložka z tvrdennej peny prázdna c. 952001 vel. 953624: 1 ks

Rohatka GARANT c. 632025 vel. 1/4: 1 ks

Predĺženie GARANT c. 632429 vel. 100; 150: 1 ks

Nástrčná rukoväť GARANT c. 632829 vel. 146: 1 ks

Priecna rukoväť GARANT c. 633029 vel. 116: 1 ks

Kardanový kľb GARANT c. 633529 vel. 1/4: 1 ks

Súprava 6-hranných uhlových skrutkovacov GARANT c. 627132 vel. 9: 1 ks

6-hranná násada GARANT c. 631029 vel. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: 1 ks

Technický opis

Hĺbka v G	16
Hĺbka	400 mm
Šírka	150 mm
Počet nástrojov	28
Hmotnosť	1,025 kg
Šírka v G	6

Prevedenie	s nástrcným kľúcom
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	6×16
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Druh produktu	Vložka z tvrdennej peny

Príslušenstvo

6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 7	631029 7
Predĺženie, 1/4 palca Celková dĺžka 100	632429 100
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 12	631029 12
Súprava 6-hranných uhlových kľúčov, s prídržnou guľôčkouchrómovaná Počet skrutkovačov 9	627132 9
Nadstavec s rukoväťou, 1/4 palca Celková dĺžka 146	632829 146
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 10	631029 10
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 6	631029 6
Vložka z tvrdennej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdennej peny 953624	952001 953624
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 3,5	631029 3,5
Predĺženie, 1/4 palca Celková dĺžka 150	632429 150
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 4	631029 4
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 11	631029 11
Priečna rukoväť, 1/4 palca Celková dĺžka 116	633029 116
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 9	631029 9
Univerzálny kľb 1/4 palca Typ 1/4	633529 1/4
Obojstranná račna, 1/4 palca s vyhadzovačom Typ 1/4	632025 1/4
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 5,5	631029 5,5
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 8	631029 8
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 4,5	631029 4,5

6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 5

631029 5

6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 13

631029 13