

Garant**Súprava nástrčných kľúčov 3/8, Počet nástrojov: 13****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	953690 13
GTIN	4062406155681
Trieda položky	91A

Popis**Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. **Krycia vrstva antracitová**, spodná sivá **kontrastná farba** signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah balenia:

Vložka z tvrdennej peny prázdna c. 952001 vel. 953690: 1 ks

Rohatka GARANT c. 635025 vel. 3/8: 1 ks

Predĺženie GARANT c. 635429 vel. 125: 1 ks

Kardanový kľb GARANT c. 636229 vel. 3/8: 1 ks

6-hranná hlavica GARANT c. 637125 vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: 1 ks

Technický opis

Hmotnosť	0,763 kg
Šírka	200 mm
Hĺbka v G	8
Šírka v G	8

Počet nástrojov	13
Hĺbka	200 mm
Prevedenie	s nástrcným kľúcom
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	8×8
Pohonný štvorhran	3/8 palec
Druh produktu	Vložka z tvrdennej peny

Príslušenstvo

6-hranná vložka, 3/8Surface Drive Rozmer cez steny 11	637125 11
6-hranná vložka, 3/8Surface Drive Rozmer cez steny 12	637125 12
6-hranná vložka, 3/8Surface Drive Rozmer cez steny 16	637125 16
Obojstranná račňa, 3/8 palca s vyhadzovačom Typ 3/8	635025 3/8
6-hranná vložka, 3/8Surface Drive Rozmer cez steny 19	637125 19
6-hranná vložka, 3/8Surface Drive Rozmer cez steny 15	637125 15
6-hranná vložka, 3/8Surface Drive Rozmer cez steny 14	637125 14
6-hranná vložka, 3/8Surface Drive Rozmer cez steny 17	637125 17
Predĺženie, 3/8 palca Celková dĺžka 125	635429 125
Vložka z tvrdennej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdennej peny 953690	952001 953690
6-hranná vložka, 3/8Surface Drive Rozmer cez steny 18	637125 18
Univerzálny kľb 3/8 palca Typ 3/8	636229 3/8
6-hranná vložka, 3/8Surface Drive Rozmer cez steny 10	637125 10
6-hranná vložka, 3/8Surface Drive Rozmer cez steny 13	637125 13