

Garant**Súprava nástrčných kľúčov 1/4 palcová a 1/2 palcová, Počet nástrojov: 37****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	953828 37
GTIN	4062406155711
Trieda položky	91A

Popis**Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. **Krycia vrstva antracitová**, spodná sivá **kontrastná farba** signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah balenia:

Vložka z tvrdenj peny prázdna c. 952001 vel. 953828: 1 ks
6-hranná vložka GARANT 1/4 palca c. 631029 vel. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12: 1 ks
Rohatka prepínateľná GARANT 1/4 palca c. 632025 vel. 1/4: 1 ks
Predĺženie GARANT 1/4 palcové c. 632429 vel. 50; 150: 1 ks
T-rukovät GARANT 1/4 palcová c. 633029 vel. 116: 1 ks
Kardanový kľb GARANT 1/4 palca c. 633529 vel. 1/4: 1 ks
Rohatka prepínateľná GARANT 1/2 palca c. 640025 vel. 1/2: 1 ks
Predĺženie GARANT 1/2" č. 641029 vel. 75; 250: 1 ks
T-rukovät GARANT 1/2 palcová č. 641329 vel. 295: 1 ks
Kardanový kľb GARANT 1/2 palca c. 641629 vel. 1/2: 1 ks
12-hranná vložka GARANT 1/2 palca c. 642129 vel. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27: 1 ks
6-hranná násada skrutkovaca GARANT 1/2 palca c. 643229 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: 1 ks

Technický opis

Hĺbka v G	20
Hmotnosť	3,513 kg

Šírka	250 mm
Šírka v G	10
Hĺbka	500 mm
Počet nástrojov	37
Prevedenie	s nástrcným kľúcom
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	10×20
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Druh produktu	Vložka z tvrdennej peny

Príslušenstvo

Priečna rukoväť, 1/4 palca Celková dĺžka 116	633029 116
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 255	641029 255
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šest'hran 7	643229 7
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 27	642129 27
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 19	642129 19
Univerzálny kľb 1/4 palca Typ 1/4	633529 1/4
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šest'hran 4	643229 4
Priečna rukoväť, 1/2 palca Celková dĺžka 295	641329 295
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 22	642129 22
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 5	631029 5
Predĺženie, 1/4 palca Celková dĺžka 50	632429 50
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šest'hran 10	643229 10
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 7	631029 7
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 11	631029 11
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 17	642129 17
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 18	642129 18

6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 9	631029 9
Vložka z tvrdenej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdenej peny 953828	952001 953828
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 24	642129 24
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 10	631029 10
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 12	631029 12
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 8	631029 8
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šestšhran 8	643229 8
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šestšhran 6	643229 6
Obojstranná račňa, 1/2 palca s vyhadzovačom Typ 1/2	640025 1/2
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 5,5	631029 5,5
Univerzálny kĺb 1/2 palca Typ 1/2	641629 1/2
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šestšhran 5	643229 5
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 16	642129 16
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 4	631029 4
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šestšhran 14	643229 14
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 21	642129 21
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 13	642129 13
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 75	641029 75
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šestšhran 12	643229 12
Predĺženie, 1/4 palca Celková dĺžka 150	632429 150
Obojstranná račňa, 1/4 palca s vyhadzovačom Typ 1/4	632025 1/4
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 6	631029 6