

**Elektrikárska súprava, plne izolovaná, Počet nástrojov: 12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	954585 12
GTIN	2050002004351
Trieda položky	91A

**Popis****Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. **Krycia vrstva antracitová**, spodná sivá **kontrastná farba** signalizuje chýbajúce náradie.

**Rozsah balenia:**

Vložka z tvrdennej peny prázdna C. 952001 C. 954585: 1 ks

WERA Elektriker skrutkovač pre drážku č. 663100 veľ. 2,5; 3,5; 4; 5,5: 1 ks

Skúšacka napätia c. 665050 veľ. 3: 1 ks

Skrutkovac pre skrutky Phillips WERA, c. 668600 veľ. 1; 2: 1 ks

Kombinované kliešte plne izolované GARANT c. 701710 veľ. 180: 1 ks

Ploché zaoblené kliešte rovné plne izolované GARANT c. 713310 veľ. 200: 1 ks

Bocná rezacka plne izolovaná GARANT c. 725310 veľ. 160: 1 ks

Odizolovací nôž c. 728010 veľ. 8 – 28: 1 ks

Odizolovacie kliešte GARANT c. 728613 veľ. 6: 1 ks

**Technický opis**

Šírka	250 mm
Šírka v G	10
Hĺbka v G	24
Počet kusov náradia	12
Hĺbka	600 mm

Počet nástrojov	12
Prevedenie	so súpravou náradia
Hmotnosť	1,614 kg
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	10×24
Druh produktu	Vložka z tvrdennej peny

## Príslušenstvo

Plochý elektrikársky skrutkovač s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Šírka čepele b 2,5	663100 2,5
Vanádiové kombinované kliešte, chrómovanéizolované podľa VDE Celková dĺžka 180	701710 180
Ploché zaoblené kliešte rovnéizolované podľa VDE Celková dĺžka 200	713310 200
Plochý elektrikársky skrutkovač s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Šírka čepele b 5,5	663100 5,5
Plochý elektrikársky skrutkovač s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Šírka čepele b 4	663100 4
Vložka z tvrdennej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdennej peny 954585	952001 954585
Plochý elektrikársky skrutkovač Phillips s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Veľkosť krížovej drážky 1	668600 1
Odizolovacie kliešte pre prierez vodiča 6	728613 6
Plochý elektrikársky skrutkovač Phillips s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Veľkosť krížovej drážky 2	668600 2
Stranové štiepacie kliešte, chrómovanéizolované podľa VDE Celková dĺžka 160	725310 160
Plochý elektrikársky skrutkovač s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Šírka čepele b 3,5	663100 3,5
Jednopolová fázová skúškačka Šírka čepele 3	665050 3
Odizolovací nôž s hákovou čepeľou pre Ø káblov 8-28	728010 8-28

