

Garant**Kotúč Soft-Pad mäkká, 100 mm × 24 m, Zrinitosť: 1500**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	557460 1500
GTIN	4062406155926
Trieda položky	51E

Popis

Prevedenie:

Kotúč Fost-Pad na jednej strane **pokrytý normálnym korundom (A)**. **Keramická povrchová úprava** pre dlhšiu životnosť. Uložené v praktickom dávkovacom boxe s priezorom pre rýchle zistenie úrovne naplnenia.

Výhoda:

Čistý penový podkladový materiál. Tým sa dosiahne maximálna flexibilita a zabráni sa vylamovaniu zrn. Znížený nános cudzích látok na povrch obrobku vďaka spojivu bez rozpúšťadiel. **200 perforovaných podložiek**, každá 100 × 120 × 3 mm.

Použitie:

Jemné brúsenie obrysov, hrán a na ťažko prístupných miestach, napr. príprava pred lakovaním, čistením. Mokrú a suchú brúsenie.

Technický opis

Zrinitosť	1500
Stupeň jemnosti	mikrojemný
Brusivo	Normálny korund (A)

Skratka pre brúsivo	A
Šírka	100 mm
Výška	3 mm
Dĺžka	120 mm
Atribút Názov produktu	100 mm × 24 m
Počet potiahnutých plôch	1
Počet hubiek, tampónov	200
Druh produktu	Brúsna špongia

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suchý	vhodný		

