

Garant**Súprava brúsnych húb 24dielna extra mäkká, 120×98×13 mm, Zrinitosť: 100**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 557480 100 |
| GTIN | 4062406155988 |
| Trieda položky | 51E |

Popis

Prevedenie:

Brúsna huba s extra mäkkou vnútornou vrstvou. Skvele sa prispôsobí všetkým profilom. **S povrchovou vrstvou na 2 strane.**

Korund (A) s **keramickou povrchovou úpravou** pre **dlhšiu životnosť.**

Znížený nános cudzích látok na povrch obrobku vďaka spojivu bez rozpúšťadiel.

Výhoda:

- **Elastické, žiadne tvorenie zalomení alebo záhybov.**
- **Všetky špongie vhodné aj pre mokré brúsenie.**
- **Minimálna náchylnosť na zanášanie, vymývateľná.**

Použitie:

Na **jemné brúsenie nerovných a profilovaných plôch** bez toho, aby sa musela meniť geometria. Obrúsenie kovu, dreva a plastov pred nanášaním farby, podkladové brúsenie pred lakovaním.

Technický opis

| | |
|---------------------|---------------------|
| Stupeň jemnosti | jemná |
| Zrinitosť | 100 |
| Brusivo | Normálny korund (A) |
| Skratka pre brusivo | A |

| | |
|--------------------------|----------------|
| Šírka | 98 mm |
| Výška | 13 mm |
| Dĺžka | 120 mm |
| Atribút Názov produktu | 120×98×13 mm |
| Počet potiahnutých plôch | 2 |
| Počet hubiek, tampónov | 24 |
| Druh produktu | Brúsna špongia |

Údaje o užívatelovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu mg | vhodný | | |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 55 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 60 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 67 HRC | podmienene vhodný | | |
| INOX | vhodný | | |
| Ti | vhodný | | |
| GG(G) | vhodný | | |
| CuZn | vhodný | | |
| Plast, sklolaminát | vhodný | | |
| Drevo | vhodný | | |
| Kameň | podmienene vhodný | | |
| Nátery | vhodný | | |
| Uni | vhodný | | |
| mokrú maximum | vhodný | | |
| suché | vhodný | | |

