

Garant**Súprava brúsnych húb 24dielna extra mäkká, 120×98×13 mm, Zrinitosť: 180**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	557480 180
GTIN	4062406155995
Trieda položky	51E

Popis

Prevedenie:

Brúsna huba s extra mäkkou vnútornou vrstvou. Skvele sa prispôsobí všetkým profilom. **S povrchovou vrstvou na 2 strane.**

Korund (A) s **keramickou povrchovou úpravou** pre **dlhšiu životnosť.**

Znížený nános cudzích látok na povrch obrobku vďaka spojivu bez rozpúšťadiel.

Výhoda:

- **Elastické, žiadne tvorenie zalomení alebo záhybov.**
- **Všetky špongie vhodné aj pre mokré brúsenie.**
- **Minimálna náchylnosť na zanášanie, vymývateľná.**

Použitie:

Na **jemné brúsenie nerovných a profilovaných plôch** bez toho, aby sa musela meniť geometria. Obrúsenie kovu, dreva a plastov pred nanášaním farby, podkladové brúsenie pred lakovaním.

Technický opis

Zrinitosť	180
Stupeň jemnosti	superjemný
Brusivo	Normálny korund (A)
Skratka pre brusivo	A

Šírka	98 mm
Výška	13 mm
Dĺžka	120 mm
Atribút Názov produktu	120×98×13 mm
Počet potiahnutých plôch	2
Počet hubiek, tampónov	24
Druh produktu	Brúsna špongia

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
suché	vhodný		

