


Garant**Súprava brúsnych blokov 24dielna tvrdá, 100×68×26 mm, Zrinitosť: 180****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	557470 180
GTIN	4062406155964
Trieda položky	51E

Popis**Prevedenie:**

Brúsny blok v tvrdom vyhotovení so zvýšenou hranovou pevnosťou. **4 strany potiahnuté** korundom (A).

Keramická povrchová úprava pre dlhšiu životnosť.

Znížený nános cudzích látok na povrch obrobku vďaka spojivu bez rozpúšťadiel.

Výhoda:

- **Elastické, žiadne tvorenie zalomení alebo záhybov.**
- **Všetky špongie vhodné aj pre mokré brúsenie.**
- **Minimálna náchylnosť na zanášanie, vymývateľná.**

Použitie:

Na odhrotovanie a plošné brúsenie dreva, kovu a lakov.

Technický opis

Zrinitosť	180
Stupeň jemnosti	superjemný
Brusivo	Normálny korund (A)
Skratka pre brusivo	A
Šírka	68 mm
Výška	26 mm

Dĺžka	100 mm
Atribút Názov produktu	100×68×26 mm
Počet potiahnutých plôch	4
Počet hubiek, tampónov	24
Druh produktu	Brúsna špongia

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
suché	vhodný		