

Garant**Súprava Soft-Pad 20dielna mäkká, 120×98×5 mm, Zrnitosť: 60****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	557490 60
GTIN	4062406156008
Trieda položky	51E

Popis**Prevedenie:**

Soft-Pad so **štruktúrou** penového materiálu, ktorá rozdeľuje tlak. Potiahnuté korundom (A). S povrchovou vrstvou na 2 strane.

Znížený nános cudzích látok na povrch obrobku vďaka spojivu bez rozpúšťadiel.

Výhoda:

- **Elastické, žiadne tvorenie zalomení alebo záhybov.**
- **Všetky špongie vhodné aj pre mokré brúsenie.**
- **Minimálna náchylnosť na zanášanie, vymývateľná.**

Použitie:

Jemné brúsenie obrysov, hrán a na ťažko prístupných miestach, napr. príprava pred lakovaním, čistením. Mokrú a suchú brúsenie.

Technický opis

Stupeň jemnosti	stredný
Zrnitosť	60
Brusivo	Normálny korund (A)

Skratka pre brúsivo	A
Šírka	98 mm
Výška	5 mm
Dĺžka	120 mm
Atribút Názov produktu	120×98×5 mm
Druh produktu	Brúsna špongia

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	vhodný		