

Súprava dielenského príslušenstva, Počet nástrojov: 4**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	954730 4
GTIN	2050002004405
Trieda položky	91A

Popis**Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. **Krycia vrstva antracitová**, spodná sivá **kontrastná farba** signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah balenia:

Vložka z tvrdennej peny prázdna c. 952001 vel. 954730: 1 ks
LED baterka GARANT c. 081505 vel. 125: 1 ks
Permanentný značkovac EDDING c. 085130 vel. R: 1 ks
Vrecková vodováha STABILA c. 467482 vel. 70: 1 ks
GARANT univerzálny nôž C. 845020: 1 ks

Technický opis

Hĺbka	200 mm
Šírka v G	6
Počet kusov náradia	4
Počet nástrojov	4
Hĺbka v G	8
Šírka	150 mm

Prevedenie	so súpravou náradia
Hmotnosť	0,357 kg
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	6×8
Druh produktu	Vložka z tvrdennej peny

Príslušenstvo

Vrecková vodováha Pro Magnetic Dĺžka 70	467482 70
Permanentný značkovač Písacia farba R	085130 R
LED baterkas batériami Typ 130	081505 130
Univerzálny nôž s 2K-zložkovou rukoväťou s 3 čepeľami, 18 mm	845020
Vložka z tvrdennej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdennej peny 954730	952001 954730
LED baterkas batériami Typ 125	081505 125