


Garant**Súprava klieští na elektroniku, Počet nástrojov: 6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	954925 6
GTIN	4062406156121
Trieda položky	91A

Popis**Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. **Krycia vrstva antracitová**, spodná sivá **kontrastná farba** signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah balenia:

Vložka z tvrdennej peny prázdna c. 952001 vel. 954925: 1 ks
Bocná rezacka na elektroniku normálna GARANT c. 726210 vel. 125: 1 ks
Bocná rezacka na elektroniku hrotová GARANT c. 726250 vel. 125: 1 ks
Špicaté kliešte GARANT na elektroniku c. 727170 vel. 140: 1 ks
Nádoba na drobnosti easyPick GARANT c. 951211 vel. 3 x 3/1: 3 ks

Technický opis

Hĺbka v G	10
Hĺbka	250 mm
Počet nástrojov	6
Šírka	250 mm

Šírka v G	10
Prevedenie	s klieštami
Hmotnosť	0,455 kg
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	10×10
Druh produktu	Vložka z tvrdennej peny

Príslušenstvo

Stranové štiepacie kliešte na elektroniku, normálna hlava Celková dĺžka 125	726210 125
Stranové štiepacie kliešte na elektroniku, špicatá hlava Celková dĺžka 125	726250 125
Špicaté kliešte na elektroniku Celková dĺžka 140	727170 140
Vložka z tvrdennej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdennej peny 954925	952001 954925