



Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH mini, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 16/2mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	221960 16/2
GTIN	4960664741038
Trieda položky	250

Technický opis

Montážny závit M	M8
Ø D ₃	9 mm
Celková dĺžka L _{celk}	25 mm
Počet rezných hrán Z	2
maximálna hĺbka rezu a _{p max}	1 mm
vhodná otočná rezná platnička	LOGU 0303..
Ø rezných hrán D _c	16 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Vnútorne chladenie	áno
Dĺžka rampy L pre α _{max}	7,3 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D _{min}	25 mm
Uhol rampy α _{max}	2,35 Stupeň
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D _{max}	30 mm
Prevedenie stopky	so závitom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza

Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229713
------------------	--------