

**Súprava sekáčov, prerážačov, vyrážačov zavláčiek, Počet nástrojov: 10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	954678 10
GTIN	2050002004382
Trieda položky	91A

**Popis****Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. **Krycia vrstva antracitová**, spodná **kontrastná šedá farba** signalizuje chýbajúce nástroje.

Vložky z tvrdenj peny vyplňajú 1/4 (10 G × 10 G, príp. 250 × 250 mm) alebo 1/2 (10 G × 20 G, príp. 250 × 500 mm) úžitkovej plochy zásuvky.

**Vhodné pre:**

Nové dielenské vozíky GARANT GridLine so zásuvkami s plným výsuvom a novým rozmerom zásuvky 20 G × 20 G príp. 500 × 500 mm (š × h).

**Rozsah balenia:**

Vložka z tvrdenj peny prázdna c. 952001 vel. 954678: 1 ks

Plochý sekáč c. 740500 vel. 200: 1 ks

Krížový sekáč c. 740600 vel. 200: 1 ks

Priebojník c. 745500 vel. 3; 4: 1 ks

Vyrážac zavláčiek c. 747000 vel. 2; 3; 4; 5; 6; 8: 1 ks

**Technický opis**

Šírka	250 mm
-------	--------

Hĺbka v G	10
Počet nástrojov	10
Hĺbka	250 mm
Šírka v G	10
Prevedenie	s vyrážadlom
Hmotnosť	1,344 kg
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	10×10
Druh produktu	Vložka z tvrdennej peny

## Príslušenstvo

Vyrázač závlačiek, normálna kvalita, lakovaný Ø hrotov D 2	747000 2
Priebojníkovťážké vyhotovenie Ø hrotov 4	745500 4
Vložka z tvrdennej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdennej peny 954678	952001 954678
Vyrázač závlačiek, normálna kvalita, lakovaný Ø hrotov D 5	747000 5
Vyrázač závlačiek, normálna kvalita, lakovaný Ø hrotov D 4	747000 4
Vyrázač závlačiek, normálna kvalita, lakovaný Ø hrotov D 6	747000 6
Priebojníkovťážké vyhotovenie Ø hrotov 3	745500 3
Vyrázač závlačiek, normálna kvalita, lakovaný Ø hrotov D 8	747000 8
plochý sekáč Celková dĺžka 200	740500 200
Křížový sekáč Celková dĺžka 200	740600 200
Vyrázač závlačiek, normálna kvalita, lakovaný Ø hrotov D 3	747000 3