

Garant**Uhlové skrutkovače pre Torx® a 6-hran, Počet nástrojov: 22****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	953141 22
GTIN	4062406156701
Trieda položky	91A

Popis**Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. **Krycia vrstva antracitová**, spodná sivá **kontrastná farba** signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah balenia:

Vložka z tvrdennej peny prázdna c. 952001 vel. 953141: 1 ks

Súprava 6-hranných uhlových skrutkovacov GARANT c. 627132 vel. 9: 1 ks

Súprava uhlových skrutkovacov GARANT na skrutky Torx® c. 625025 vel. 13 (TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45): 1 ks

Technický opis

Hĺbka v G	10
Počet nástrojov	22
Hĺbka	250 mm
Šírka	200 mm
Šírka v G	8
Prevedenie	so skrutkovacom

Hmotnosť	0,954 kg
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	8×10
Druh produktu	Vložka z tvrdennej peny

Príslušenstvo

Vložka z tvrdennej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdennej peny 953141	952001 953141
Súprava 6-hranných uhlových kľúčov, s prídržnou guľôčkouchrómovaná Počet skrutkovačov 9	627132 9
Sada ofsetových skrutkovačov pre Torx® s funkciou uchytenia MagicSpring® Počet skrutkovačov 13	625025 13