

**Garant****Súprava nástrčných klúčov 1/2, Počet nástrojov: 32****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	953821 32
GTIN	4062406157326
Trieda položky	91A

**Popis****Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. **Krycia vrstva antracitová**, spodná **kontrastná šedá farba** signalizuje chýbajúce nástroje.

Vložky z tvrdennej peny vyplňajú 1/4 (10 G × 10 G, príp. 250 × 250 mm) alebo 1/2 (10 G × 20 G, príp. 250 × 500 mm) úžitkovej plochy zásuvky.

**Vhodné pre:**

Nové dielenské vozíky GARANT GridLine so zásuvkami s plným výsuvom a novým rozmerom zásuvky 20 G × 20 G príp. 500 × 500 mm (š × h).

**Rozsah balenia:**

Vložka z tvrdennej peny prázdna c. 952001 vel. 953821: 1 ks

Rohatka prepínateľná GARANT c. 640025 vel. 1/2: 1 ks

Predĺženie GARANT č. 641029 vel. 75; 125; 250: 1 ks

Priecna rukoväť GARANT c. 641329 vel. 295: 1 ks

Kardanový kľb GARANT c. 641629 vel. 1/2: 1 ks

6-hranná hlavica GARANT c. 642229 vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34: 1 ks

6-hranná zástrčná hlavica GARANT c. 643229 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: 1 ks

**Technický opis**

Hmotnosť	4,236 kg
Počet nástrojov	32

Hĺbka v G	20
Šírka v G	10
Šírka	250 mm
Hĺbka	500 mm
Prevedenie	s nástrcným kľúcom
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	10×20
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Druh produktu	Vložka z tvrdennej peny

## Príslušenstvo

Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 130	641029 130
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šest'hran 8	643229 8
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 19	642229 19
Vložka z tvrdennej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdennej peny 953821	952001 953821
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 12	642229 12
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 22	642229 22
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 15	642229 15
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 34	642229 34
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šest'hran 6	643229 6
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 30	642229 30
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 27	642229 27
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šest'hran 14	643229 14
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 14	642229 14
Priečna rukoväť, 1/2 palca Celková dĺžka 295	641329 295
Univerzálny kľb 1/2 palca Typ 1/2	641629 1/2
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 8	642229 8

6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šestšhran 4	643229 4
Obojstranná račna, 1/2 palca s vyhadzovačom Typ 1/2	640025 1/2
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 16	642229 16
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šestšhran 12	643229 12
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 255	641029 255
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šestšhran 5	643229 5
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 18	642229 18
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 21	642229 21
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 75	641029 75
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 13	642229 13
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šestšhran 10	643229 10
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 10	642229 10
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 32	642229 32
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 24	642229 24
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 11	642229 11
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 17	642229 17
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šestšhran 7	643229 7