

Garant**Univerzálny akumulátorový skrutkovač v súprave, Počet nástrojov: 62****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	955028 62
GTIN	2050002004559
Trieda položky	91A

Popis**Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Vhodné pre:

GARANT dielenské vozíky s úplne výsuvnými zásuvkami a rastrom zásuviek o rozmere **20 G × 16 G**, resp. 500 × 400 mm (Š × H).

Dielenský vozík č. 914520 – 914582.

Rozsah balenia:

Vložka z tvrdennej peny prázdna c. 952001 vel. 955028: 1 ks

Sortiment bitov 61-dielny GARANT C. 676040: 1 ks

Nádoba na drobnosti easyPick GARANT c. 951211 vel. 3 × 3/1: 2 ks

Technický opis

Počet nástrojov	62
Hĺbka v G	16
Šírka v G	20
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×16

Hĺbka	400 mm
Šírka	500 mm
Prevedenie	do zásuvky dielenského vozíka
vhodné pre výšku čela zásuvky	125 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky	200 mm
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	50 mm
vhodné prevádzkové zariadenie	Dielenský vozík
najmenšia vhodná výška čela zásuvky	125 mm
Druh produktu	Vložka z tvrdennej peny

Príslušenstvo

Súprava skrutkovacích hrotov61-dielne	676040
Vložka z tvrdennej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdennej peny 955028	952001 955028