


Garant**Presné kliešte na poistné krúžky v súprave, Počet nástrojov: 8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	954210 8
GTIN	4062406157524
Trieda položky	91A

Popis**Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná kontrastná šedá farba signalizuje chýbajúce nástroje.

Vložky z tvrdennej peny vyplňajú 1/4 (10 G × 8 G, resp. 250 × 200 mm) alebo 1/2 (20 G × 8 G, resp. 500 × 200 mm) úžitkovej plochy zásuvky.

Vhodné pre:

Nové dielenské vozíky GARANT so zásuvkami s plným výsuvom a novým rozmerom zásuvky **20 G × 16 G** príp. 500 × 400 mm (š × h).

Rozsah balenia:

Presné kliešte na poistné krúžky GARANT c. 719770 vel. J0; J1; J2; J3: 1 ks

Presné kliešte na poistné krúžky GARANT c. 719870 vel. A0; A1; A2; A3: 1 ks

Vložka z tvrdennej peny prázdna c. 952001 vel. 954210: 1 ks

Technický opis

Šírka v G	8
Hĺbka	500 mm
Hĺbka v G	20
Počet nástrojov	8
Šírka	200 mm
Prevedenie	s klieštami

Hmotnosť	1,462 kg
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	8x20
Druh produktu	Vložka z tvrdennej peny

Príslušenstvo

Presné kliešte na poistné krúžky Typ A3	719870 A3
Presné kliešte na poistné krúžky Typ A0	719870 A0
Presné kliešte na poistné krúžky Typ A1	719870 A1
Presné kliešte na poistné krúžky Typ J1	719770 J1
Presné kliešte na poistné krúžky Typ A2	719870 A2
Presné kliešte na poistné krúžky Typ J0	719770 J0
Presné kliešte na poistné krúžky Typ J3	719770 J3
Presné kliešte na poistné krúžky Typ J2	719770 J2
Vložka z tvrdennej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdennej peny 954210	952001 954210