

Garant**Súprava klieští, plne izolované, Počet nástrojov: 3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	954515 3
GTIN	4062406157791
Trieda položky	91A

Popis**Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. **Krycia vrstva antracitová**, spodná sivá **kontrastná farba** signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah balenia:

Vložka z tvrdennej peny prázdna c. 952001 vel. 954515: 1 ks
Vanádiové kombinované kliešte GARANT c. 701710 vel. 180: 1 ks
Ploché zaoblené kliešte rovné GARANT c. 713310 vel. 200: 1 ks
Bocná rezacka GARANT c. 725310 vel. 160: 1 ks

Technický opis

Počet kusov náradia	3
Počet nástrojov	3
Hĺbka	250 mm
Hĺbka v G	10
Šírka	200 mm
Šírka v G	8

Prevedenie	s plne izolovaným VDE náradím
Hmotnosť	0,884 kg
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	8×10
Druh produktu	Vložka z tvrdennej peny

Príslušenstvo

Stranové štiepacie kliešte, chrómovanéizolované podľa VDE Celková dĺžka 160	725310 160
Vložka z tvrdennej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdennej peny 954515	952001 954515
Ploché zaoblené kliešte rovnéizolované podľa VDE Celková dĺžka 200	713310 200
Vanádiové kombinované kliešte, chrómovanéizolované podľa VDE Celková dĺžka 180	701710 180