




Uhlové skrutkovače pre Torx® a 6-hran, Počet nástrojov: 17



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	953147 17
GTIN	4062406218928
Trieda položky	91A

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. **Krycia vrstva antracitová**, spodná sivá **kontrastná farba** signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah balenia:

Vložka z tvrdennej peny prázdna c. 952001 vel. 953147: 1 ks

HOLEX súprava 6-hranných uhlových klúcov c. 627225 vel. 9: 1 ks

Súprava uhlových skrutkovacov HOLEX na skrutky Torx® c. 624921 vel. 8 (TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40): 1 ks

Technický opis

Hĺbka v G	10
Počet nástrojov	17
Hĺbka	250 mm
Šírka v G	8
Šírka	200 mm
Prevedenie	so skrutkovacom

Hmotnosť	0,623 kg
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	8×10
Druh produktu	Vložka z tvrdennej peny

Príslušenstvo

Súprava 6-hranných uhlových kľúčov, poniklovaný Počet skrutkovačov 9	627225 9
Súprava uhlových skrutkovačov na skrutky Torx® s guľôčkovou hlavou Počet skrutkovačov 8	624921 8
Vložka z tvrdennej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdennej peny 953147	952001 953147