


HOLEX**Presné kliešte na poistné krúžky v súprave, Počet nástrojov: 8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	954214 8
GTIN	4062406157555
Trieda položky	91A

Popis**Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná kontrastná šedá farba signalizuje chýbajúce nástroje.

Vložky z tvrdennej peny vyplňajú 1/4 (10 G × 8 G, resp. 250 × 200 mm) alebo 1/2 (20 G × 8 G, resp. 500 × 200 mm) úžitkovej plochy zásuvky.

Vhodné pre:

Nové dielenské vozíky GARANT so zásuvkami s plným výsuvom a novým rozmerom zásuvky **20 G × 16 G** príp. 500 × 400 mm (š × h).

Rozsah balenia:

Vložka z tvrdennej peny prázdna c. 952001 vel. 954214: 1 ks

Presné kliešte na poistné krúžky HOLEX c. 719805 vel. J0; J1; J2; J3: 1 ks

Presné kliešte na poistné krúžky HOLEX c. 719905 vel. A0; A1; A2; A3: 1 ks

Technický opis

Šírka	200 mm
Šírka v G	8
Počet nástrojov	8
Hĺbka v G	20
Hĺbka	500 mm
Prevedenie	s klieštami

Hmotnosť	1,253 kg
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	8x20
Druh produktu	Vložka z tvrdennej peny

Príslušenstvo

Kliešte na poistné krúžky Typ A0	719905 A0
Vložka z tvrdennej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdennej peny 954214	952001 954214
Kliešte na poistné krúžky Typ A1	719905 A1
Kliešte na poistné krúžky Typ J3	719805 J3
Kliešte na poistné krúžky Typ A3	719905 A3
Kliešte na poistné krúžky Typ J2	719805 J2
Kliešte na poistné krúžky Typ J0	719805 J0
Kliešte na poistné krúžky Typ J1	719805 J1
Kliešte na poistné krúžky Typ A2	719905 A2