



Súprava skrutkovačov, Počet nástrojov: 11



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	953438 11
GTIN	2050002011816
Trieda položky	91A

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. **Krycia vrstva antracitová**, spodná sivá **kontrastná farba** signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah balenia:

Vložka z tvrdenj peny prázdna c. 952001 vel. 953438: 1 ks

WERA skrutkovač pre drážku č. 662200, vel. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8: 1 ks

Skrutkovac pre skrutky Phillips WERA c. 668260 vel. 0; 1; 2; 3: 1 ks

Technický opis

Hĺbka	500 mm
Počet nástrojov	11
Šírka v G	8
Počet kusov náradia	11
Šírka	200 mm
Hĺbka v G	20
Hmotnosť	0,846 kg
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	8x20

Druh produktu

Vložka z tvrdenej peny

Príslušenstvo

Skrutkovač pre skrutky Phillips, s čepeľou z guľatej ocele
Veľkosť krížovej drážky 0

668260 0

Plochý normovaný skrutkovač s rukoväťou Kraftform Šírka
čepele b 4

662200 4

Skrutkovač pre skrutky Phillips, s čepeľou z guľatej ocele
Veľkosť krížovej drážky 3

668260 3

Plochý normovaný skrutkovač s rukoväťou Kraftform Šírka
čepele b 6,5

662200 6,5

Skrutkovač pre skrutky Phillips, s čepeľou z guľatej ocele
Veľkosť krížovej drážky 2

668260 2

Skrutkovač pre skrutky Phillips, s čepeľou z guľatej ocele
Veľkosť krížovej drážky 1

668260 1

Plochý normovaný skrutkovač s rukoväťou Kraftform Šírka
čepele b 2,5

662200 2,5

Plochý normovaný skrutkovač s rukoväťou Kraftform Šírka
čepele b 5,5

662200 5,5

Plochý normovaný skrutkovač s rukoväťou Kraftform Šírka
čepele b 3,5

662200 3,5

Plochý normovaný skrutkovač s rukoväťou Kraftform Šírka
čepele b 3

662200 3

Vložka z tvrdenej peny pre súpravy náradia Vhodný pre
sadu vložiek s tvrdenej peny 953438

952001 953438

Plochý normovaný skrutkovač s rukoväťou Kraftform Šírka
čepele b 8

662200 8