


Garant**Súprava nástrčných kľúčov 3/8, Počet nástrojov: 24****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	953707 24
GTIN	4062406157128
Trieda položky	91A

Popis**Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná kontrastná šedá farba signalizuje chýbajúce nástroje.

Vložky z tvrdennej peny vyplňajú 1/4 (10 G × 8 G, resp. 250 × 200 mm) alebo 1/2 (20 G × 8 G, resp. 500 × 200 mm) úžitkovej plochy zásuvky.

Vhodné pre:

Nové dielenské vozíky GARANT so zásuvkami s plným výsuvom a novým rozmerom zásuvky **20 G × 16 G** príp. 500 × 400 mm (š × h).

Peny veľkosti 10 G × 8 G sa hodia do Shadowboard č. 923210 veľ. 250 (2 peny na jeden Shadowboard).

Rozsah balenia:

Vložka z tvrdennej peny prázdna c. 952001 vel. 953707: 1 ks

6-hranná násada GARANT c. 637125 vel. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: 1 ks

6-hranná násada na skrutkovac GARANT c. 637629 vel. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10: 1 ks

Rohatka prepínateľná GARANT c. 635025 vel. 3/8: 1 ks

Predĺženie GARANT c. 635429 vel. 75; 125: 1 ks

Priecna rukoväť GARANT c. 635729 vel. 200: 1 ks

Kardanový kľb GARANT c. 636229 vel. 3/8: 1 ks

Technický opis

Šírka v G	8
Hmotnosť	1,318 kg
Hĺbka	250 mm
Počet nástrojov	24
Hĺbka v G	10
Šírka	200 mm
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	8×10
Pohonný štvorhran	3/8 palec
Druh produktu	Vložka z tvrdennej peny

Príslušenstvo

6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce Šest'hran 3	637629 3
6-hranná vložka, 3/8Surface Drive Rozmer cez steny 14	637125 14
Obojstranná račna, 3/8 palca s vyhadzovačom Typ 3/8	635025 3/8
6-hranná vložka, 3/8Surface Drive Rozmer cez steny 15	637125 15
6-hranná vložka, 3/8Surface Drive Rozmer cez steny 13	637125 13
6-hranná vložka, 3/8Surface Drive Rozmer cez steny 11	637125 11
Univerzálny kĺb 3/8 palca Typ 3/8	636229 3/8
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce Šest'hran 6	637629 6
6-hranná vložka, 3/8Surface Drive Rozmer cez steny 19	637125 19
6-hranná vložka, 3/8Surface Drive Rozmer cez steny 16	637125 16
6-hranná vložka, 3/8Surface Drive Rozmer cez steny 8	637125 8
6-hranná vložka, 3/8Surface Drive Rozmer cez steny 9	637125 9
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce Šest'hran 4	637629 4
Predĺženie, 3/8 palca Celková dĺžka 75	635429 75
6-hranná vložka, 3/8Surface Drive Rozmer cez steny 10	637125 10

6-hranná vložka, 3/8Surface Drive Rozmer cez steny 12	637125 12
6-hranná vložka, 3/8Surface Drive Rozmer cez steny 7	637125 7
Priečna rukoväť, 3/8 palca Celková dĺžka 200	635729 200
6-hranná vložka, 3/8Surface Drive Rozmer cez steny 17	637125 17
6-hranná vložka, 3/8Surface Drive Rozmer cez steny 18	637125 18
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce Šesťhran 7	637629 7
Vložka z tvrdenej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdenej peny 953707	952001 953707
Predĺženie, 3/8 palca Celková dĺžka 125	635429 125
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce Šesťhran 5	637629 5
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce Šesťhran 10	637629 10
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce Šesťhran 8	637629 8