

Garant**Súprava momentových kľúčov 60 Nm 3/8, Počet nástrojov: 22****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	953961 22
GTIN	4062406157364
Trieda položky	91A

Popis**Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. **Krycia vrstva antracitová**, spodná sivá **kontrastná farba** signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah balenia:

Vložka z tvrdennej peny prázdna c. 952001 vel. 953961: 1 ks

6-hranná násada GARANT c. 637125 vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: 1 ks

6-hranná násada na skrutkovac GARANT c. 637629 vel. 3; 4; 5; 6; 8; 10: 1 ks

Predĺženie GARANT c. 635429 vel. 75; 125; 240: 1 ks

Momentový kľúč GARANT s prepínateľnou racnou c. 656050 vel. 60: 1 ks

Technický opis

Hĺbka v G	20
Počet kusov náradia	22
Šírka	200 mm
Šírka v G	8
Počet nástrojov	22
Hĺbka	500 mm
Hmotnosť	1,632 kg
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm

Stupeň naplnenia zásuvky v G	8×20
Pohonný štvorhran	3/8 palec
Druh produktu	Vložka z tvrdenej peny

Príslušenstvo

6-hranná vložka, 3/8Surface Drive Rozmer cez steny 11	637125 11
Momentové kľúčeš prepínateľnou račňou Maximálny ťahovací moment 60	656050 60
6-hranná vložka, 3/8Surface Drive Rozmer cez steny 19	637125 19
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce Šest'hran 6	637629 6
Predĺženie, 3/8 palca Celková dĺžka 75	635429 75
6-hranná vložka, 3/8Surface Drive Rozmer cez steny 16	637125 16
Predĺženie, 3/8 palca Celková dĺžka 240	635429 240
Vložka z tvrdenej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdenej peny 953961	952001 953961
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce Šest'hran 3	637629 3
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce Šest'hran 5	637629 5
6-hranná vložka, 3/8Surface Drive Rozmer cez steny 13	637125 13
6-hranná vložka, 3/8Surface Drive Rozmer cez steny 15	637125 15
6-hranná vložka, 3/8Surface Drive Rozmer cez steny 18	637125 18
6-hranná vložka, 3/8Surface Drive Rozmer cez steny 14	637125 14
6-hranná vložka, 3/8Surface Drive Rozmer cez steny 9	637125 9
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce Šest'hran 8	637629 8
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce Šest'hran 10	637629 10
6-hranná vložka, 3/8Surface Drive Rozmer cez steny 17	637125 17
Predĺženie, 3/8 palca Celková dĺžka 125	635429 125
6-hranná vložka, 3/8Surface Drive Rozmer cez steny 12	637125 12
6-hranná vložka, 3/8Surface Drive Rozmer cez steny 8	637125 8

6-hranná vložka, 3/8Surface Drive Rozmer cez steny 10

637125 10

6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce Šest'hran 4

637629 4