

Garant**Súprava klieští, Počet nástrojov: 4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	955230 4
GTIN	4062406158347
Trieda položky	91A

Popis**Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. **Krycia vrstva antracitová**, spodná sivá **kontrastná farba** signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah balenia:

Vložka z tvrdennej peny prázdna c. 952001 vel. 955230: 1 ks

Kliešte Siko GARANT c. 706001 vel. 250: 1 ks

Bocná rezacka GARANT c. 724840 vel. 160: 1 ks

Ploché zaoblené kliešte GARANT c. 713040 vel. 200: 1 ks

Kombinované kliešte GARANT c. 700940 vel. 180: 1 ks

Technický opis

Hĺbka	176 mm
Počet kusov náradia	4
Šírka	383 mm
Prevedenie	s klieštami
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
vhodné pre hĺbku Shadowboard	176 mm
Druh produktu	Vložka z tvrdennej peny

Príslušenstvo

Kombinované kliešte, chrómované, 2K-zložkové rukoväte
Celková dĺžka 180

700940 180

Inštalátorske kliešte s jemným nastavením zárezov, čierne
Celková dĺžka 250

706000 250

Stranové štiepacie kliešte chrómované, opláštené rukoväte
Celková dĺžka 160

724840 160

Ploché zaoblené kliešte rovné, chrómované, s opláštenými
rukovätami Celková dĺžka 200

713040 200

Inštalátorske kliešte s jemným nastavením zárezov, čierne
Celková dĺžka 250

706001 250

Vložka z tvrdenej peny pre súpravy náradia Vhodný pre
sadu vložiek s tvrdenej peny 955230

952001 955230