




Súprava skrutkovačov, Počet nástrojov: 9



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	953441 9
GTIN	2050002004252
Trieda položky	91A

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná kontrastná šedá farba signalizuje chýbajúce nástroje.

Vložky z tvrdenj peny vyplňajú 1/4 (10 G × 8 G, resp. 250 × 200 mm) alebo 1/2 (20 G × 8 G, resp. 500 × 200 mm) úžitkovej plochy zásuvky.

Vhodné pre:

Nové dielenské vozíky GARANT so zásuvkami s plným výsuvom a novým rozmerom zásuvky **20 G × 16 G** príp. 500 × 400 mm (š × h).

Rozsah balenia:

Vložka z tvrdenj peny prázdna c. 952001 vel. 953441: 1 ks

WERA skrutkovač pre drážku č. 660100, veľ. 3,5; 4; 5,5; 7; 10: 1 ks

Skrutkovac pre skrutky Phillips WERA c. 667700 vel. 0; 1; 2; 3: 1 ks

Technický opis

Hĺbka	500 mm
Šírka	200 mm
Počet nástrojov	9
Hĺbka v G	20
Šírka v G	8
Hmotnosť	0,984 kg

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	8x20
Druh produktu	Vložka z tvrdennej peny

Príslušenstvo

Skrutkovač pre skrutky Phillips, s rukoväťou Kraftform Veľkosť krížovej drážky 2	667700 2
Plochý skrutkovač s rukoväťou Kraftform Šírka čepele b 10	660100 10
Plochý skrutkovač s rukoväťou Kraftform Šírka čepele b 5,5	660100 5,5
Plochý skrutkovač s rukoväťou Kraftform Šírka čepele b 3,5	660100 3,5
Skrutkovač pre skrutky Phillips, s rukoväťou Kraftform Veľkosť krížovej drážky 3	667700 3
Plochý skrutkovač s rukoväťou Kraftform Šírka čepele b 7	660100 7
Skrutkovač pre skrutky Phillips, s rukoväťou Kraftform Veľkosť krížovej drážky 1	667700 1
Skrutkovač pre skrutky Phillips, s rukoväťou Kraftform Veľkosť krížovej drážky 0	667700 0
Plochý skrutkovač s rukoväťou Kraftform Šírka čepele b 4	660100 4
Vložka z tvrdennej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdennej peny 953441	952001 953441