

Garant**Súprava presných klieští na poistné krúžky vnútorný, Počet nástrojov: 8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	954217 8
GTIN	4062406157586
Trieda položky	91A

Popis**Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná kontrastná šedá farba signalizuje chýbajúce nástroje.

Vložky z tvrdennej peny vyplňajú 1/4 (10 G × 8 G, resp. 250 × 200 mm) alebo 1/2 (20 G × 8 G, resp. 500 × 200 mm) úžitkovej plochy zásuvky.

Vhodné pre:

Nové dielenské vozíky GARANT so zásuvkami s plným výsuvom a novým rozmerom zásuvky **20 G × 16 G** príp. 500 × 400 mm (š × h).

Rozsah balenia:

Vložka z tvrdennej peny prázdna c. 952001 vel. 954217: 1 ks

Presné kliešte na poistné krúžky GARANT c. 719770 vel. J0; J1; J2; J3; J01; J11; J21; J31: 1 ks

Technický opis

Hĺbka	500 mm
Šírka	200 mm
Hĺbka v G	20
Šírka v G	8
Počet nástrojov	8
Prevedenie	s klieštami

Hmotnosť	1,491 kg
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	8x20
Druh produktu	Vložka z tvrdennej peny

Príslušenstvo

Presné kliešte na poistné krúžky Typ J21	719770 J21
Presné kliešte na poistné krúžky Typ J11	719770 J11
Presné kliešte na poistné krúžky Typ J0	719770 J0
Vložka z tvrdennej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdennej peny 954217	952001 954217
Presné kliešte na poistné krúžky Typ J01	719770 J01
Presné kliešte na poistné krúžky Typ J3	719770 J3
Presné kliešte na poistné krúžky Typ J2	719770 J2
Presné kliešte na poistné krúžky Typ J1	719770 J1
Presné kliešte na poistné krúžky Typ J31	719770 J31