



Súprava nástrojov v organizéroch pre 2 zásuvky, Typ: H1



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	955061 H1
GTIN	4062406158460
Trieda položky	91A

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná kontrastná šedá farba signalizuje chýbajúce nástroje.

Vložky z tvrdej peny vyplňajú 1/4 (10 G × 8 G, resp. 250 × 200 mm) alebo 1/2 (20 G × 8 G, resp. 500 × 200 mm) úžitkovej plochy zásuvky.

Vhodné pre:

GARANT dielenské vozíky s úplne výsuvnými zásuvkami a rastrom zásuviek o rozmere **20 G × 16 G**, resp. 500 × 400 mm (Š × H).

Dielenský vozík č. 914520 – 914582.

Rozsah balenia:

Súprava ockoplochých klúcov c. 952435 vel. 19: 1 ks

Súprava skrutkovacov c. 953444 vel. 11: 1 ks

Súprava klieští c. 954207 vel. 5: 1 ks

Súprava nástrcných klúcov c. 953704 vel. 20: 1 ks

Súprava 6-hranných uhlových skrutkovacov c. 953147 vel. 17: 1 ks

Technický opis

Prevedenie	do zásuvky dielenského vozíka
------------	-------------------------------

vhodné pre výšku čela zásuvky	125 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky	75 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky	200 mm
vhodné prevádzkové zariadenie	Dielský vozík
Druh produktu	Vložka z tvrdenej peny

Príslušenstvo

Skrutkovač pre Phillips, so silovou rukoväťou Veľkosť krížovej drážky 1	668401 1
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 9	631020 9
Vložka z tvrdenej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdenej peny 953444	952001 953444
Sada kombinovaných kľúčov Počet kľúčov 19	613960 19
Plochý skrutkovač so silovou rukoväťou Šírka čepele b 10	660701 10
Vložka z tvrdenej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdenej peny 953147	952001 953147
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 8	631020 8
Plochý skrutkovač so silovou rukoväťou Šírka čepele b 8	660701 8
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 5	631020 5
Ploché zaoblené kliešte rovné, lesklé Celková dĺžka 200	713200 200
Vložka z tvrdenej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdenej peny 955110	952001 955110
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 4	631020 4
Súprava 6-hranných uhlových kľúčov,poniklovaný Počet skrutkovačov 9	627225 9
6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4"krátka Šesthran 4	631720 4
Predĺženie, 1/4 palca Celková dĺžka 150	632420 150
6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4"krátka Šesthran 6	631720 6
Skrutkovač pre Phillips, so silovou rukoväťou Veľkosť krížovej drážky 3	668401 3

Vložka z tvrdenej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdenej peny 954207	952001 954207
Plochý skrutkovač so silovou rukoväťou Šírka čepele b 2,5	660701 2,5
Inštalatérské kliešte s plastovým povrchom Celková dĺžka 300	706151 300
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 13	631020 13
Plochý skrutkovač so silovou rukoväťou Šírka čepele b 3,5	660701 3,5
Plochý skrutkovač so silovou rukoväťou Šírka čepele b 5,5	660701 5,5
Skrutkovač pre Phillips, so silovou rukoväťou Veľkosť krížovej drážky 2	668401 2
Skrutkovač pre Phillips, so silovou rukoväťou Veľkosť krížovej drážky 0	668401 0
Strmeňový mikrometer Rozsah merania 0-25	420402 0-25
Priečna rukoväť, 1/4 palca Celková dĺžka 116	633029 116
Obojstranná račňa, 1/4 palca s vyhadzovačom Typ 1/4	632090 1/4
Plochý skrutkovač so silovou rukoväťou Šírka čepele b 7	660701 7
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 12	631020 12
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 5,5	631020 5,5
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 7	631020 7
Nasúvací rukoväť s 1/4 palcovou rukoväťou multicraft	632835
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 11	631020 11
Stranové štiepacie kliešte lesklé Celková dĺžka 160	725250 160
Vanádiové kombinované kliešte, lesklé Celková dĺžka 180	703000 180
6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4"krátka Šesthran 3	631720 3
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 10	631020 10
Digitálne posuvné meradloIP54 s dátovým výstupom Rozsah merania 150	412680 150
Permanentný značkovač Písacia farba B	085130 B
Vložka z tvrdenej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdenej peny 953704	952001 953704
6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4"krátka Šesthran 5	631720 5

Súprava uhlových skrutkovačov na skrutky Torx® s guľôčkovou hlavou Počet skrutkovačov 8	624921 8
Ploché zaoblené kliešte zalomené, lesklé Celková dĺžka 200	713600 200
Nadstavec s rukoväťou, 1/4 palca Celková dĺžka 150	632840 150
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 6	631020 6
Zvinovací meter s priezorom Dĺžka pásu 2,5	462201 2,5
Vložka z tvrdenej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdenej peny 952435	952001 952435
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 4,5	631020 4,5
Plochý skrutkovač so silovou rukoväťou Šírka čepele b 3	660701 3
Plastový skladací meter Dĺžka 1	466200 1
Inštalátárske kliešte s plastovým povrchom Celková dĺžka 300	706150 300