

HOLEX
Súprava nástrčných kľúčov 3/8, Počet nástrojov: 24

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	953710 24
GTIN	4062406157159
Trieda položky	91A

Popis
Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná kontrastná šedá farba signalizuje chýbajúce nástroje.

Vložky z tvrdennej peny vyplňajú 1/4 (10 G × 8 G, resp. 250 × 200 mm) alebo 1/2 (20 G × 8 G, resp. 500 × 200 mm) úžitkovej plochy zásuvky.

Vhodné pre:

Nové dielenské vozíky GARANT so zásuvkami s plným výsuvom a novým rozmerom zásuvky **20 G × 16 G** príp. 500 × 400 mm (š × h).

Peny veľkosti 10 G × 8 G sa hodia do Shadowboard č. 923210 veľ. 250 (2 peny na jeden Shadowboard).

Rozsah balenia:

Vložka z tvrdennej peny prázdna c. 952001 vel. 953710: 1 ks

6-hranná násada HOLEX c. 637220 vel. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: 1 ks

6-hranná násada skrutkovaca HOLEX c. 637620 vel. 3; 4; 5; 6; 8; 10: 1 ks

Rohatka prepínateľná HOLEX c. 635090 vel. 3/8: 1 ks

Predĺženie HOLEX c. 635420 vel. 75; 125: 1 ks

Priecna rukovät HOLEX c. 635720 vel. 200: 1 ks

Kardanový kľb HOLEX c. 636220 vel. 3/8: 1 ks

Technický opis

Šírka	200 mm
Šírka v G	8
Počet nástrojov	24
Hĺbka v G	10
Hĺbka	250 mm
Hmotnosť	1,384 kg
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	8×10
Pohonný štvorhran	3/8 palec
Druh produktu	Vložka z tvrdennej peny

Príslušenstvo

6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce Šest'hran 4	637620 4
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce Šest'hran 6	637620 6
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce Šest'hran 10	637620 10
6-hranná vložka, 3/8 Rozmer cez steny 19	637220 19
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce Šest'hran 5	637620 5
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce Šest'hran 8	637620 8
Predĺženie, 3/8 palca Celková dĺžka 125	635420 125
Predĺženie, 3/8 palca Celková dĺžka 75	635420 75
Vložka z tvrdennej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdennej peny 953710	952001 953710
6-hranná vložka, 3/8 Rozmer cez steny 13	637220 13
6-hranná vložka, 3/8 Rozmer cez steny 9	637220 9
6-hranná vložka, 3/8 Rozmer cez steny 15	637220 15
6-hranná vložka, 3/8 Rozmer cez steny 12	637220 12
6-hranná vložka, 3/8 Rozmer cez steny 7	637220 7

Priečna rukoväť, 3/8 palca Celková dĺžka 200	635720 200
Univerzálny kľb 3/8 palca Typ 3/8	636220 3/8
6-hranná vložka, 3/8 Rozmer cez steny 14	637220 14
6-hranná vložka, 3/8 Rozmer cez steny 10	637220 10
Obojstranná račňa, 3/8 palca s vyhadzovačom Typ 3/8	635090 3/8
6-hranná vložka, 3/8 Rozmer cez steny 18	637220 18
6-hranná vložka, 3/8 Rozmer cez steny 11	637220 11
6-hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce Šesťhran 3	637620 3
6-hranná vložka, 3/8 Rozmer cez steny 17	637220 17
6-hranná vložka, 3/8 Rozmer cez steny 16	637220 16
6-hranná vložka, 3/8 Rozmer cez steny 8	637220 8