

Garant**Súprava momentových klúčov 120 Nm 1/2, Počet nástrojov: 23****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	953966 23
GTIN	4062406157395
Trieda položky	91A

Popis**Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. **Krycia vrstva antracitová**, spodná sivá **kontrastná farba** signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah balenia:

Vložka z tvrdennej peny prázdna c. 952001 vel. 953966: 1 ks

6-hranná násada GARANT c. 642325 vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: 1 ks

6-hranná násada na skrutkovac GARANT c. 643229 vel. 5; 6; 8; 10; 12; 14: 1 ks

Predĺženie GARANT č. 641029 vel. 75; 125; 250: 1 ks

Momentový klúč GARANT s prepínateľnou racnou c. 656050 vel. 120: 1 ks

Technický opis

Hĺbka v G	20
Hĺbka	500 mm
Počet nástrojov	23
Šírka	200 mm
Počet kusov náradia	23
Šírka v G	8
Prevedenie	s momentovým klúcom
Hmotnosť	3,331 kg

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	8x20
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Druh produktu	Vložka z tvrdenej peny

Príslušenstvo

6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šesťhran 5	643229 5
Šesťhranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 14	642325 14
Šesťhranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 11	642325 11
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šesťhran 8	643229 8
Šesťhranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 19	642325 19
Šesťhranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 10	642325 10
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 255	641029 255
Momentové kľúče prepínateľnou račňou Maximálny ťahovací moment 120	656050 120
Šesťhranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 17	642325 17
Šesťhranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 15	642325 15
Šesťhranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 16	642325 16
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šesťhran 6	643229 6
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šesťhran 10	643229 10
Šesťhranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 13	642325 13
Vložka z tvrdenej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdenej peny 953966	952001 953966

6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palca Šesťhran 12	643229 12
Šesťhranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 24	642325 24
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 75	641029 75
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 130	641029 130
Šesťhranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 18	642325 18
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palca Šesťhran 14	643229 14
Šesťhranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 12	642325 12
Šesťhranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 22	642325 22
Šesťhranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 21	642325 21