

Súprava nožníc, Počet nástrojov: 5**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	954883 5
GTIN	2050002004498
Trieda položky	91A

Popis**Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. **Krycia vrstva antracitová**, spodná sivá **kontrastná farba** signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah balenia:

Vložka z tvrdennej peny prázdna c. 952001 vel. 954883: 1 ks
Kombinované nožnice GARANT c. 763030 vel. 205: 1 ks
Kombinované nožnice GARANT c. 763040 vel. 205: 1 ks
Nožnice na plech Ideál c. 766000 vel. 260: 1 ks
Elektrikárske nožnice GARANT c. 768850 vel. 140: 1 ks
Pracovné nožnice GARANT c. 769240 vel. 210: 1 ks

Technický opis

Hĺbka v G	20
Šírka v G	8
Počet nástrojov	5
Hĺbka	500 mm
Šírka	200 mm
Hmotnosť	1,3 kg
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm

Stupeň naplnenia zásuvky v G	8×20
Druh produktu	Vložka z tvrdenej peny

Príslušenstvo

Ideálne nožnice na plech s 2K-zložkovou rukoväťou Celková dĺžka 260	766000 260
Elektrikárske nožnice 2-zložkovou rukoväťou a čepeľou na odrezanie drôtu Celková dĺžka 140	768850 140
Kombinované nožnice s 2K-zložkovou rukoväťou uzalomené, nastavenie veľkosti otvorenia Celková dĺžka 205	763040 205
Vložka z tvrdenej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdenej peny 954883	952001 954883
Kombinované nožnice s 2K-zložkovou rukoväťou rovné, nastavenie veľkosti otvorenia Celková dĺžka 205	763030 205
Pracovné nožnice s titánovým povlakom Celková dĺžka 210	769240 210