


Garant**Súprava klieští, plne izolované, Počet nástrojov: 5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	954537 5
GTIN	4062406157760
Trieda položky	91A

Popis**Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. **Krycia vrstva antracitová**, spodná sivá **kontrastná farba** signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah balenia:

Vložka z tvrdenj peny prázdna c. 952001 vel. 954537: 1 ks
Vanádiové kombinované kliešte GARANT c. 701710 vel. 180: 1 ks
Ploché zaoblené kliešte rovné GARANT c. 713310 vel. 200: 1 ks
Ploché zaoblené kliešte zahnuté GARANT c. 713710 vel. 200: 1 ks
Bocná rezacka GARANT c. 725310 vel. 160: 1 ks
Odizolovacie kliešte GARANT c. 728755 vel. 160: 1 ks

Technický opis

Hĺbka v G	20
Počet kusov náradia	5
Šírka	200 mm
Hĺbka	500 mm
Počet nástrojov	5
Šírka v G	8
Prevedenie	s plne izolovaným VDE náradím

Hmotnosť	1,433 kg
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	8x20
Druh produktu	Vložka z tvrdennej peny

Príslušenstvo

Ploché zaoblené kliešte zalomenéizolované podľa VDE Celková dĺžka 200	713710 200
Stranové štiepacie kliešte, chrómovanéizolované podľa VDE Celková dĺžka 160	725310 160
Vanádiové kombinované kliešte, chrómovanéizolované podľa VDE Celková dĺžka 180	701710 180
Odizolovacie kliešte, chrómovanéizolované podľa VDE Celková dĺžka 160	728755 160
Vložka z tvrdennej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdennej peny 954537	952001 954537
Ploché zaoblené kliešte rovnéizolované podľa VDE Celková dĺžka 200	713310 200