


Garant**Súprava presných klieští na poistné krúžky vonkajšie, Počet nástrojov: 8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	954220 8
GTIN	4062406157616
Trieda položky	91A

Popis**Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná kontrastná šedá farba signalizuje chýbajúce nástroje.

Vložky z tvrdenj peny vyplňajú 1/4 (10 G × 8 G, resp. 250 × 200 mm) alebo 1/2 (20 G × 8 G, resp. 500 × 200 mm) úžitkovej plochy zásuvky.

Vhodné pre:

Nové dielenské vozíky GARANT so zásuvkami s plným výsuvom a novým rozmerom zásuvky **20 G × 16 G** príp. 500 × 400 mm (š × h).

Rozsah balenia:

Vložka z tvrdenj peny prázdna c. 952001 vel. 954220: 1 ks

Presné kliešte na poistné krúžky GARANT c. 719870 vel. A0; A1; A2; A3; A01; A11; A21; A31: 1 ks

Technický opis

Šírka	200 mm
Hĺbka	500 mm
Hĺbka v G	20
Šírka v G	8
Počet nástrojov	8
Prevedenie	s klieštami

Hmotnosť	1,379 kg
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	8x20
Druh produktu	Vložka z tvrdennej peny

Príslušenstvo

Súprava presných klieští na poistné krúžky, 4 dielnapre vonkajšie krúžky Počet klieští 4	700142 4
Vložka z tvrdennej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdennej peny 954220	952001 954220
Súprava presných klieští na poistné krúžky, 4 dielnapre vonkajšie krúžky Počet klieští 4	700147 4