

**LOGU 030310 ER-GM, PR1535, Typ: INOX****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	221972 INOX
GTIN	4960664741649
Trieda položky	25A

Popis**Prevedenie:**

Obojstranná vymeniteľná doštička so 4 reznými hranami. Konvexná konštrukcia reznej hrany doštičky zabezpečuje mäkký vstup reznej hrany do materiálu.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D / a_{p \max} = 1 \text{ mm}$.

Technický opis

Typ	INOX
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	LOGU 030310 ER-GM
Programovací polomer pri $a_{p \max}$	1,6 mm
Uhlový Polomer	1 mm
Typ	PR1535
Rezný materiál	HM
Posuv f_z na zub	0,2 - 1,9 mm

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	160	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	120	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	40	S
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		