

**Súprava sekáčov, prerážačov a vyrážačov závlačiek, Počet nástrojov: 11****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 955240 11     |
| GTIN             | 2050002004634 |
| Trieda položky   | 91A           |

**Popis****Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. **Krycia vrstva antracitová**, spodná sivá **kontrastná farba** signalizuje chýbajúce náradie.

**Rozsah balenia:**

Vložka z tvrdennej peny prázdna c. 952001 vel. 955240: 1 ks

Plochý sekáč 200 mm c. 740500 vel. 200: 1 ks

Krížový sekáč 200 mm c. 740600 vel. 200: 1 ks

Priebojník c. 745500 vel. 3; 4: 1 ks

Vyrážac závlačiek c. 747000 vel. 2; 3; 4; 5; 6; 8: 1 ks

Zámocnícke kladivo GARANT c. 750110 vel. 300: 1 ks

**Technický opis**

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Hĺbka                            | 176 mm                  |
| Počet kusov náradia              | 11                      |
| Šírka                            | 383 mm                  |
| Prevedenie                       | s vyrážadlom            |
| Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka | 30 mm                   |
| vhodné pre hĺbku Shadowboard     | 176 mm                  |
| Druh produktu                    | Vložka z tvrdennej peny |

**Príslušenstvo**

|   |               |
|---|---------------|
| Vyrázač závlačiek, normálna kvalita, lakovaný Ø hrotov D 6                                | 747000 6      |
| Vyrázač závlačiek, normálna kvalita, lakovaný Ø hrotov D 8                                | 747000 8      |
| plochý sekáč Celková dĺžka 200  | 740500 200    |
| Vyrázač závlačiek, normálna kvalita, lakovaný Ø hrotov D 4                                | 747000 4      |
| Křížový sekáč Celková dĺžka 200   | 740600 200    |
| Vyrázač závlačiek, normálna kvalita, lakovaný Ø hrotov D 5                                | 747000 5      |
| Priebojníkovťažké vyhotovenie Ø hrotov 4  | 745500 4      |
| Vložka z tvrdenej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdenej peny 955240 | 952001 955240 |
| Zámočnicke kladivo sochranným golierom násady<br>Hmotnosť bez násady 300                  | 750110 300    |
| Vyrázač závlačiek, normálna kvalita, lakovaný Ø hrotov D 2                                | 747000 2      |
| Priebojníkovťažké vyhotovenie Ø hrotov 3  | 745500 3      |
| Vyrázač závlačiek, normálna kvalita, lakovaný Ø hrotov D 3                                | 747000 3      |