


**Garant****Súprava klieští, Počet nástrojov: 4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	954171 4
GTIN	4062406157425
Trieda položky	91A

**Popis****Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. **Krycia vrstva antracitová**, spodná sivá **kontrastná farba** signalizuje chýbajúce náradie.

**Rozsah balenia:**

Vložka z tvrdennej peny prázdna c. 952001 vel. 954171: 1 ks

Kombinované kliešte GARANT c. 700940 vel. 160: 1 ks

Kliešte Siko GARANT c.706001 vel. 180: 1 ks

Ploché zaoblené kliešte rovné GARANT c. 713040 vel. 160: 1 ks

Bocná rezacka GARANT c. 724840 vel. 140: 1 ks

**Technický opis**

Počet nástrojov	4
Šírka v G	8
Hĺbka	250 mm
Hĺbka v G	10
Šírka	200 mm

Prevedenie	s klieštami
Hmotnosť	0,839 kg
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	8×10
Druh produktu	Vložka z tvrdennej peny

## Príslušenstvo

Vložka z tvrdennej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdennej peny 954171	952001 954171
Kombinované kliešte, chrómované, 2K-zložkové rukoväte Celková dĺžka 160	700940 160
Inštalátárske kliešte s jemným nastavením zárezov, čierne Celková dĺžka 180	706001 180
Stranové štiepacie kliešte chrómované, opláštené rukoväte Celková dĺžka 140	724840 140
Ploché zaoblené kliešte rovné, chrómované, s opláštenými rukovätami Celková dĺžka 160	713040 160