

Súprava na vyznačenie a pílenie, Počet nástrojov: 8**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	954890 8
GTIN	2050002004504
Trieda položky	91A

Popis**Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. **Krycia vrstva antracitová**, spodná sivá **kontrastná farba** signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah balenia:

Vložka z tvrdennej peny prázdna c. 952001 vel. 954890: 1 ks

Permanentný značkovac EDDING c. 085130 vel. R: 1 ks

GARANT posuvné meradlo c. 410100 vel. 150: 1 ks

TM rysovacia ihla Č. 458760 vel. TK: 1 ks

Presné ocelové pravítko HOLEX c. 461600 vel. 300: 1 ks

Zvinovací pásový meter GARANT c. 461992 vel. 3: 1 ks

Vrecková vodováha c. 467482 vel. 70: 1 ks

Oblúčková píla na kov GARANT C. 580400: 1 ks

List do rucnej píly GARANT c. 582500 (1 VPE = 10 kusov): 1 ks

Technický opis

Šírka	200 mm
Šírka v G	8
Hĺbka v G	20
Hĺbka	500 mm

Počet nástrojov	8
Prevedenie	so súpravou náradia
Hmotnosť	1,474 kg
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	8x20
Druh produktu	Vložka z tvrdennej peny

Príslušenstvo

Rovná tvrdokovová rysovacia ihla s klipom a ochranným krytom Typ	458760
Rámová píla na kovs bimetalovým listom GARANT 18 – 32 zubov progresívne	580400
Permanentný značkovač Písacia farba R	085130 R
Presné oceľové pravítkonehrdzavejúca, matovaná Dĺžka 300	461600 300
Ručný pílový list na jednej straneBimetal progresívne	582500
Vložka z tvrdennej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdennej peny 954890	952001 954890
Posuvné meradlo Rozsah merania 150	410100 150
Oceľové meracie pásmo „Quickmeter“ Dĺžka pásu 3	461992 3
Vrecková vodováhaPro Magnetic Dĺžka 70	467482 70