


**Garant****Súprava klieští, Počet nástrojov: 5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	954295 5
GTIN	4062406157654
Trieda položky	91A

**Popis****Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. **Krycia vrstva antracitová**, spodná **kontrastná šedá farba** signalizuje chýbajúce nástroje.

Vložky z tvrdennej peny vyplňajú 1/4 (10 G × 10 G, príp. 250 × 250 mm) alebo 1/2 (10 G × 20 G, príp. 250 × 500 mm) úžitkovej plochy zásuvky.

**Vhodné pre:**

Nové dielenské vozíky GARANT GridLine so zásuvkami s plným výsuvom a novým rozmerom zásuvky 20 G × 20 G príp. 500 × 500 mm (š × h).

**Rozsah balenia:**

Vložka z tvrdennej peny prázdna c. 952001 vel. 954295: 1 ks

Kombinované kliešte GARANT c. 700940 vel. 180: 1 ks

Kliešte Siko GARANT c. 706001 vel. 250: 1 ks

Ploché zaoblené kliešte rovné GARANT c. 713040 vel. 200: 1 ks

Ploché zaoblené kliešte zahnuté GARANT c. 713440 vel. 200: 1 ks

Bocná rezacka GARANT c. 724840 vel. 160: 1 ks

**Technický opis**

Počet nástrojov	5
Šírka v G	10
Šírka	250 mm

Hĺbka v G	20
Hĺbka	500 mm
Hmotnosť	1,553 kg
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	10×20
Druh produktu	Vložka z tvrdennej peny

## Príslušenstvo

Ploché zaoblené kliešte rovné, chrómované, s opláštenými rukovätami Celková dĺžka 200	713040 200
Vložka z tvrdennej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdennej peny 954295	952001 954295
Inštalátorske kliešte s jemným nastavením zárezov, čierne Celková dĺžka 250	706000 250
Kombinované kliešte, chrómované, 2K-zložkové rukoväte Celková dĺžka 180	700940 180
Šikmé ihlové kliešte, pochrómované, s úchytmi Celková dĺžka 200	713440 200
Stranové štiepacie kliešte chrómované, opláštené rukoväte Celková dĺžka 160	724840 160
Inštalátorske kliešte s jemným nastavením zárezov, čierne Celková dĺžka 250	706001 250