

**Skrutkovač s úderovou koncovkou, Počet nástrojov: 8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	953447 8
GTIN	2050002011823
Trieda položky	91A

**Popis****Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná kontrastná šedá farba signalizuje chýbajúce nástroje.

Vložky z tvrdennej peny vyplňajú 1/4 (10 G × 8 G, resp. 250 × 200 mm) alebo 1/2 (20 G × 8 G, resp. 500 × 200 mm) úžitkovej plochy zásuvky.

**Vhodné pre:**

**Nové dielenské vozíky GARANT** so zásuvkami s plným výsuvom a novým rozmerom zásuvky **20 G × 16 G** príp. 500 × 400 mm (š × h).

**Rozsah balenia:**

Vložka z tvrdennej peny prázdna c. 952001 vel. 953447: 1 ks

Plochý skrutkovač s úderovou koncovkou WERA č. 660300 vel. 3,5; 4,5; 5,5; 7; 10: 1 ks

Skrutkovač s úderovou koncovkou pre skrutky Phillips WERA c. 668300 vel. 1; 2; 3: 1 ks

**Technický opis**

Šírka	200 mm
Hĺbka v G	20
Hĺbka	500 mm
Šírka v G	8
Počet nástrojov	8
Hmotnosť	1,087 kg

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	8x20
Druh produktu	Vložka z tvrdennej peny

## Príslušenstvo

Plochý skrutkovač s rukoväťou Kraftforma úderovou koncovkou Šírka čepele b 10	660300 10
Vložka z tvrdennej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdennej peny 953447	952001 953447
Plochý skrutkovač s rukoväťou Kraftforma úderovou koncovkou Šírka čepele b 7	660300 7
Skrutkovač na skrutky Phillipss úderovou koncovkou Veľkosť krížovej drážky 2	668300 2
Plochý skrutkovač s rukoväťou Kraftforma úderovou koncovkou Šírka čepele b 4,5	660300 4,5
Skrutkovač na skrutky Phillipss úderovou koncovkou Veľkosť krížovej drážky 1	668300 1
Plochý skrutkovač s rukoväťou Kraftforma úderovou koncovkou Šírka čepele b 3,5	660300 3,5
Plochý skrutkovač s rukoväťou Kraftforma úderovou koncovkou Šírka čepele b 5,5	660300 5,5
Skrutkovač na skrutky Phillipss úderovou koncovkou Veľkosť krížovej drážky 3	668300 3