

Garant**Súprava nástrčných kľúčov 3/8, Počet nástrojov: 37****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	953741 37
GTIN	2050002004276
Trieda položky	91A

Popis**Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná kontrastná šedá farba signalizuje chýbajúce nástroje.

Vložky z tvrdennej peny vyplňajú 1/4 (10 G × 8 G, resp. 250 × 200 mm) alebo 1/2 (20 G × 8 G, resp. 500 × 200 mm) úžitkovej plochy zásuvky.

Vhodné pre:

Nové dielenské vozíky GARANT so zásuvkami s plným výsuvom a novým rozmerom zásuvky **20 G × 16 G** príp. 500 × 400 mm (š × h).

Rozsah balenia:

Vložka z tvrdennej peny prázdna c. 952001 vel. 953741: 1 ks

6-hranná násada GARANT c. 637125 vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: 1 ks

Násada skrutkovaca GARANT na skrutky Torx® c. 637560 vel. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45: 1 ks

6-hranná násada na skrutkovac GARANT c. 637629 vel. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10: 1 ks

Rohatka prepínateľná GARANT c. 635025 vel. 3/8: 1 ks

Predĺženie GARANT c. 635429 vel. 75; 125; 240: 1 ks

Priecna rukovät GARANT c. 635729 vel. 200: 1 ks

Kardanový kľb GARANT c. 636229 vel. 3/8: 1 ks

Technický opis

Šírka	200 mm
Hĺbka	500 mm

Šírka v G	8
Hmotnosť	2,211 kg
Hĺbka v G	20
Počet nástrojov	37
Prevedenie	s nástrcným kľúcom
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	8x20
Pohonný štvorhran	3/8 palec
Druh produktu	Vložka z tvrdennej peny

Príslušenstvo

Predĺženie, 3/8 palca Celková dĺžka 75	635429 75
Univerzálny kľb 3/8 palca Typ 3/8	636229 3/8
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce Šesťhran 6	637629 6
6-hranná vložka, 3/8Surface Drive Rozmer cez steny 19	637125 19
Zástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx®krátka Profil Torx® TX20	637560 TX20
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce Šesťhran 7	637629 7
Zástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx®krátka Profil Torx® TX9	637560 TX9
6-hranná vložka, 3/8Surface Drive Rozmer cez steny 21	637125 21
Zástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx®krátka Profil Torx® TX15	637560 TX15
6-hranná vložka, 3/8Surface Drive Rozmer cez steny 11	637125 11
Vložka z tvrdennej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdennej peny 953741	952001 953741
Obojstranná račňa, 3/8 palca s vyhadzovačom Typ 3/8	635025 3/8
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce Šesťhran 8	637629 8
6-hranná vložka, 3/8Surface Drive Rozmer cez steny 22	637125 22
Priečna rukoväť, 3/8 palca Celková dĺžka 200	635729 200

Predĺženie, 3/8 palca Celková dĺžka 240	635429 240
6-hranná vložka, 3/8Surface Drive Rozmer cez steny 16	637125 16
6-hranná vložka, 3/8Surface Drive Rozmer cez steny 24	637125 24
6-hranná vložka, 3/8Surface Drive Rozmer cez steny 8	637125 8
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce Šest'hran 3	637629 3
6-hranná vložka, 3/8Surface Drive Rozmer cez steny 13	637125 13
6-hranná vložka, 3/8Surface Drive Rozmer cez steny 10	637125 10
6-hranná vložka, 3/8Surface Drive Rozmer cez steny 12	637125 12
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce Šest'hran 4	637629 4
Zástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx®krátka Profil Torx® TX30	637560 TX30
6-hranná vložka, 3/8Surface Drive Rozmer cez steny 15	637125 15
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce Šest'hran 10	637629 10
Zástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx®krátka Profil Torx® TX25	637560 TX25
Zástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx®krátka Profil Torx® TX45	637560 TX45
6-hranná vložka, 3/8Surface Drive Rozmer cez steny 18	637125 18
Predĺženie, 3/8 palca Celková dĺžka 125	635429 125
6-hranná vložka, 3/8Surface Drive Rozmer cez steny 9	637125 9
Zástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx®krátka Profil Torx® TX40	637560 TX40
Zástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx®krátka Profil Torx® TX27	637560 TX27
6-hranná vložka, 3/8Surface Drive Rozmer cez steny 14	637125 14
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce Šest'hran 5	637629 5
Zástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx®krátka Profil Torx® TX10	637560 TX10
6-hranná vložka, 3/8Surface Drive Rozmer cez steny 17	637125 17