

Súprava na vyznačenie a pílenie, Počet nástrojov: 8**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	954895 8
GTIN	2050002004511
Trieda položky	91A

Popis**Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. **Krycia vrstva antracitová**, spodná sivá **kontrastná farba** signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah balenia:

Vložka z tvrdenj peny prázdna c. 952001 vel. 954895: 1 ks

Permanentný znakovac EDDING c. 085130 vel. B: 1 ks

Príložený uholník HOLEX c. 452600 vel. 300 × 175: 1 ks

Uhlové meradlo HOLEX c. 453000 vel. 120 × 150: 1 ks

Rovná tvrdokovová rysovacia ihla PB Č. 458760 vel. TK: 1 ks

Presné ocelové pravítko HOLEX c. 461600 vel. 300: 1 ks

Zvinovací pásový meter GARANT c. 462201 vel. 2,5: 1 ks

Oblúčková píla na kov GARANT C. 580400: 1 ks

List do rucnej píly GARANT c. 582500 (1 VPE = 10 kusov): 1 ks

Technický opis

Hĺbka	500 mm
Hĺbka v G	20
Šírka v G	10
Šírka	250 mm
Počet nástrojov	8

Prevedenie	so súpravou náradia
Hmotnosť	2,476 kg
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	10×20
Druh produktu	Vložka z tvrdennej peny

Príslušenstvo

Presné ocelové pravítkonehrdzavejúca, matovaná Dĺžka 300	461600 300
Rámová píla na kovs bimetalovým listom GARANT 18 – 32 zubov progresívne	580400
Ručný pílový list na jednej straneBimetal progresívne	582500
Permanentný značkovač Písacia farba B	085130 B
Príložný uholníkPresnosť 2 Dĺžka ramien 300X175	452600 300X175
Zvinovací meter s priezorom Dĺžka pásu 2,5	462201 2,5
Vložka z tvrdennej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdennej peny 954895	952001 954895
Uhlomer s otvoreným stupňovým oblúkom Stupeň oblúku-Øxdĺžka ramena 120X150	453000 120X150
Rovná tvrdokovová rysovacia ihla s klipom a ochranným krytom Typ	458760