


Garant**Súprava očkových klúčov, Počet nástrojov: 10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	955120 10
GTIN	4062406157951
Trieda položky	91A

Popis**Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. **Krycia vrstva antracitová**, spodná sivá **kontrastná farba** signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah balenia:

Vložka z tvrdennej peny prázdna c. 952001 vel. 955120: 1 ks

Očko-vidlicový klúč GARANT c. 613600 vel. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 13; 16; 17; 19: 1 ks

Technický opis

Hĺbka	115 mm
Šírka	383 mm
Prevedenie	s maticovým klúcom (očkový a otvorený klúč)
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
vhodné pre hĺbku Shadowboard	115 mm
Druh produktu	Vložka z tvrdennej peny

Príslušenstvo

Očkoploché klúče Rozmer cez steny 7	613600 7
Vložka z tvrdenej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdenoj peny 955120	952001 955120
Očkoploché klúče Rozmer cez steny 5,5	613600 5,5
Očkoploché klúče Rozmer cez steny 13	613600 13
Očkoploché klúče Rozmer cez steny 17	613600 17
Očkoploché klúče Rozmer cez steny 8	613600 8
Očkoploché klúče Rozmer cez steny 16	613600 16
Očkoploché klúče Rozmer cez steny 10	613600 10
Očkoploché klúče Rozmer cez steny 6	613600 6
Očkoploché klúče Rozmer cez steny 9	613600 9
Očkoploché klúče Rozmer cez steny 19	613600 19