

Ryhovanie, vrtanie, odhrotovanie, Počet nástrojov: 5**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	955255 5
GTIN	4062406158408
Trieda položky	91A

Popis**Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. **Krycia vrstva antracitová**, spodná sivá **kontrastná farba** signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah balenia:

Vložka z tvrdennej peny prázdna c. 952001 vel. 955255: 1 ks
Súprava špirálových vrtákov HSS GARANT č. 115120 vel. 1 – 13: 1 ks
Ručný odihlovac GARANT 90° C. 150400 Gr. 12,4: 1 ks
TM rysovacia ihla Č. 458760 vel. TK: 1 ks
Dielenské pravítko GARANT c. 461170 vel. 300: 1 ks
Jamkár, mimoriadna kvalita c. 748900 vel. 120/10: 1 ks

Technický opis

Šírka	383 mm
Hĺbka	176 mm
Počet kusov náradia	5
Prevedenie	so súpravou náradia
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
vhodné pre hĺbku Shadowboard	176 mm
Druh produktu	Vložka z tvrdennej peny

Príslušenstvo

Ručný odihlovač otrepov90° Vonkajší Ø 12,4	150400 12,4
Jamkárík, mimoriadna kvalita, chrómovaný Celková dĺžka 120/10	748900 120/10
Dielenské pravítko so stupnicou na obidvoch stranách Dĺžka 300	461170 300
Súprava špirálových vrtákov HSS č. 114150 v kazete Typ 1-13	115120 1-13
Vložka z tvrdenej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdenej peny 955255	952001 955255
Rovná tvrdokovová rysovacia ihla s klipom a ochranným krytom Typ	458760