

Súprava kliešťových klúčov, Počet nástrojov: 5



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	954204 5
GTIN	2050002004306
Trieda položky	91A

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná kontrastná šedá farba signalizuje chýbajúce nástroje.

Vložky z tvrdenj peny vyplňajú 1/4 (10 G × 8 G, resp. 250 × 200 mm) alebo 1/2 (20 G × 8 G, resp. 500 × 200 mm) úžitkovej plochy zásuvky.

Vhodné pre:

Nové dielenské vozíky GARANT so zásuvkami s plným výsuvom a novým rozmerom zásuvky **20 G × 16 G** príp. 500 × 400 mm (š × h).

Rozsah balenia:

Vložka z tvrdenj peny prázdna c. 952001 vel. 954204: 1 ks

Univerzálne upínacie kliešte HOLEX c. 708005 vel. 225: 1 ks

Upínacie kliešte s dlhými celustami HOLEX c. 708401 vel. 175: 1 ks

Kliešťový klúč GARANT c. 813501 vel. 250: 1 ks

Nastavitelný klúč HOLEX c. 814001 vel. 100; 200: 1 ks

Technický opis

Šírka	200 mm
Hĺbka v G	20
Počet nástrojov	5
Šírka v G	8
Hĺbka	500 mm

Prevedenie	s klieštami
Hmotnosť	1,614 kg
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	8×20
Druh produktu	Vložka z tvrdennej peny

Príslušenstvo

Nastaviteľný kľúč Celková dĺžka 200	814001 200
Uchopovacie kliešte Langbeck Celková dĺžka 175	708401 175
Nastaviteľný kľúč Celková dĺžka 100	814001 100
Vložka z tvrdennej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdennej peny 954204	952001 954204
Univerzálne upínacie kliešte, oválne čeľuste Celková dĺžka 225	708005 225
Kliešťový kľúč Celková dĺžka 250	813501 250
Nastaviteľný kľúč s krytom rukoväti Celková dĺžka 200	813960 200
Uchopovacie kliešte Langbeck Celková dĺžka 175	708400 175