

Krimповacie kliešte/súprava káblových nožov, Počet nástrojov: 2**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	954389 2
GTIN	2050002004320
Trieda položky	91A

Popis**Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. **Krycia vrstva antracitová**, spodná sivá **kontrastná farba** signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah balenia:

Vložka z tvrdenj peny prázdna c. 952001 vel. 954389: 1 ks
Krimповacie kliešte HOLEX c. 729720 vel. 6IS: 1 ks
Káblový nôž KNIPEX C. 844410: 1 ks

Technický opis

Počet kusov náradia	2
Hĺbka v G	10
Šírka	200 mm
Počet nástrojov	2
Hĺbka	250 mm
Šírka v G	8
Prevedenie	na práce s káblami

Výška	75 mm
Hmotnosť	0,767 kg
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	8×10
Druh produktu	Vložka z tvrdennej peny

Príslušenstvo

Vložka z tvrdennej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdennej peny 954389	952001 954389
Krimповacie kliešte Typ 6IS	729720 6IS
Nôž na káble, s pevnou čepeľou plne izolované podľa VDE	844410